

///ARAS Aufrufanlagen 601, 602, 618 und 628

///ARAS Funk-Aufrufanlagen 651 und 652



Grundausrüstung

Aufrufanlage	ARAS 601	ARAS 602	ARAS 618	ARAS 628	ARAS 651	ARAS 652
Anzeigetafel AT 961	1 Stück	-	1 Stück	-	1 Stück	-
Anzeigetafel AT 962-1314	-	1 Stück	-	1 Stück	-	1 Stück
Tischbedienpult BP 301	1 Stück	1 Stück	-	-	-	-
Tischbedienpult BP 920	-	-	1 Stück	1 Stück	-	-
Funktaster FT 501	-	-	-	-	1 Stück	1 Stück
Steuereinheit SE 533	1 Stück	1 Stück	-	-	-	-
Steuereinheit SE 560	-	-	1 Stück	1 Stück	-	-
Funksteuereinheit FSE 550	-	-	-	-	1 Stück	1 Stück
Netzteil NT 500	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück

Zusätzliche Bedienpulte bzw. Funktaster und Anzeigetafeln sowie zusätzliche variable Ziffern für die Raumnummer an der Anzeigetafel AT 962 sind möglich.

Anzeigetafel AT 961

1 Zeile mit 3-stelliger Aufrufnummer

kontraststarke rote 7-Segment-LED-Leuchtziffern, 100 mm hoch

Sichtweite ca. 40 m, Sichtwinkel ca. 130°,

regelbarer elektronischer **2-Klang-Gong**

optional **gelbe oder grüne LED-Leuchtziffern** möglich

stabiles Metallgehäuse, Standardfarbe: silbergrau, Maße: B 422 x H 174 x T 39 mm

mit schwenkbarer Universal-Halterung zur Wand- oder Deckenmontage

schlagfeste, reflexarme rote Plexiglas-Frontscheibe

Anschlußkabel mit Modular-(Western-) Stecker RJ 12 und -Dose (AP)



Anzeigetafel AT 962-1314

Technische Ausstattung wie AT 961

2 Zeilen, obere Zeile mit **3-stelliger Aufrufnummer**

untere Zeile mit **1-stelliger variabler Raum-, Platz- oder Schalturnummer**

optional bis 4-stellige Raumnummer, z.B. als AT 962-1334 mit 3 Stellen zwischen den Zeilen Festbeschriftung "bitte in Raum", "bitte zu Platz" o.ä.

Maße: B 422 x H 374 x T 39 mm

Tischbedienpult BP 301

mit 1 Aufruftaste, 1 LED-Kontrolleuchte

Metallgehäuse, silbergrau, Maße: B 96 x L 76 x H 25 mm

mit 3 m flexiblem Anschlußkabel und Modular-Stecker RJ 12 und -Dose

direkt verbunden mit dem analogen Ausgang an der Anzeigetafel

Tischbedienpult BP 920

Multifunktions-Display zur Anzeige der Status-Informationen, 4 große Ziffern für die Aufrufnummer, eine Zeile mit 24 Zeichen für Textanzeige, Menüführung u.ä.

Tastenwahlblock 0 - 9, Löschtaste, **Taste "next"** (zum Aufruf in fortlaufender Zahlenfolge)

13 Funktionstasten für z.B. Wiederholen des Aufrufes, Zurückstellen (Speichern) von Wartenummern, Anzeige, wieviele Besucher warten, Sperren des Wartemarkenspenders WM 921

Hilferuf zu anderen Tischbedienpulten

Programmierfunktionen, z.B. der Raum- oder Schalturnummer

akustisches Signal, wenn der 1. Besucher am Wartemarkenspender eine Marke zieht

Metallgehäuse, grauweiß (ähnlich RAL 9002), Maße: B 116 x H 43 x T 150 mm, 490 g

mit 3 m flexiblem Anschlußkabel und Modular-Stecker RJ 12 und -Dose

Tischbedienpult BP 902

wie BP 301, jedoch elektronisch, bei ARAS 618 und 628 als zusätzliches Bedienpult einsetzbar

akustisches Signal, wenn der 1. Besucher am Wartemarkenspender WM 921

eine Marke zieht oder keine Besucher mehr warten und bei Hilferuf

Funktaster FT 501

mit 1 Aufruftaste, 1 LED-Kontrolleuchte, incl. Batterie

Kunststoffgehäuse, anthrazitgrau, Maße: B 43 x L 73 x H 19 mm

Steuereinheit SE 533

in einer Anzeigetafel integriert, incl. Standardsoftware

mit 3 analogen Eingängen für bis zu 3 unterschiedliche Raum-, Platz- oder Schalturnummern,

an jedem analogen Eingang können mehrere Bedienpulte mit gleicher Raum- oder Platznummer parallel angeschlossen werden (bei gleichzeitigem Betätigen paralleler Bedienpulte wird nur 1 Aufruf registriert)

Steuereinheit SE 560

in einer Anzeigetafel integriert, für bis zu 8 Bedienpulte und 2 Anzeigetafeln, incl. Standardsoftware

Funktasteinheit FSE 550

in einer Anzeigetafel integriert, für bis zu 8 Funktaster (optional 16), incl. Standardsoftware

Netzteil NT 500

mit Schuko-Stecker für 230 V-Stromanschluß und Modular-Stecker RJ 12 und -Dose

Änderungen aufgrund technischer Weiterentwicklung vorbehalten. 05/08

///ARAS Aufrufanlagen - ein System für alle Wünsche

HAHN GmbH Ingenieurbüro Grunewaldstr. 55 D-10825 Berlin Tel: (030) 794 894-0 Fax: -44

www.aras-aufrufanlagen.de email: aras@aras.info